

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M8, Kodierung: A, mit 2 LEDs, auf Buchse gewinkelt M8, Kodierung: A, mit 2 LEDs, Kabellänge: 0,3 m

Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1415901
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF1BBA
GTIN	4055626054681
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,9 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Anwendung	Standard
Polzahl	3
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	nein
Kodierung	A

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	24 V DC
Nennstrom I_N	4 A

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 100

Signalisierung

Statusanzeige	2 LEDs
Statusanzeige vorhanden	ja

Steckverbinder

Anschluss 1	
Bauform	Stecker gewinkelt M8
Polzahl	3
Kodierungsart	A

Anschluss 2

Bauform	Buchse gewinkelt M8
Polzahl	3

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Kodierungsart	A
Kabel / Leitung	
Leitungslänge	0,3 m
PVC schwarz [PVC]	
Maßzeichnung	
Leitungsgewicht	29 kg/km
Polzahl	3
Geschirmt	nein
Leitungstyp	PVC schwarz [PVC]
Leiteraufbau Signalleitung	14x 0,15 mm
AWG Signalleitung	24
Leitungsquerschnitt	3x 0,25 mm ² (Signalleitung)
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,17 mm ±0,05 mm
Leitungsaußendurchmesser	4,20 mm ±0,15 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	schwarz RAL 9005
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Material Aderisolation	PVC
Einzelader, Farbe	braun, blau, schwarz
Wandstärke Isolierung	≥ 0,23 mm (Aderisolierung)
Wandstärke Außenmantel	≥ 0,76 mm
Gesamtverseilung	3 Adern längsversetzt
Leiterwiderstand max.	max. 79 Ω/km (bei 20 °C)
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C)
Nennspannung Kabel	≥ 300 V
Prüfspannung	≤ 3000 V
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	13 mm
Flammwidrigkeit	nach UL-Style 2464
Ölbeständigkeit	EN 60811-2-1
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) -10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

IP65

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Schutzart	IP67
	IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M8-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel




1415901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M8 x 1, gewinkelt

Maßzeichnung



Buchse M8 x 1, gewinkelt, mit LED


SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Schemazeichnung



Polbild M8-Stecker, 3-polig, Ansicht Stiftseite

Schemazeichnung



Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite


SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Schemazeichnung



Ausrichtung der Polbilder

Schemazeichnung



Ausrichtung der Polbilder


SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Schaltplan



Kontaktbelegung der M8-Stecker/Buchse

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine	24 V	4 A	-	-

cUL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine	24 V	4 A	-	-

EAC-RoHS Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L - Sensor-/Aktor-Kabel



1415901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415901>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,157 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de