

A-INL-M25-P-LG - Gegenmutter

1417661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417661>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gegenmutter, für Gewinde M25 x 1,5, Farbe: lichtgrau



Kaufmännische Daten

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 1417661 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7DZX |
| GTIN | 4055626121642 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,87 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,184 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | TR |

A-INL-M25-P-LG - Gegenmutter

1417661


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417661>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Flachmutter |
| Gewindeart | M25 |

Maße

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Länge | 6 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Durchmesser Anschlussgewinde | 25 mm |
| Schlüsselweite Kontermutter | 32 mm |
| Sechskant Eckmaß | 35 mm |
| Gewindeart Anschlussseite | M25 x 1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |

Materialangaben

| | |
|----------|-----------|
| Material | PA 6.6 GF |
|----------|-----------|

Kabel / Leitung

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
|-------------------------------|-------------------|

A-INL-M25-P-LG - Gegenmutter


1417661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417661>



Zeichnungen

Maßzeichnung



A-INL-M25-P-LG - Gegenmutter



1417661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417661>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000879 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

A-INL-M25-P-LG - Gegenmutter



1417661

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417661>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

China RoHS

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de