

HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL -  
Steckverbinder-Set



1416352  
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder-Set, Polzahl: 24, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14

Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1416352             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7AFX              |
| GTIN                                     | 4055626071237       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 727,1 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 725 g               |
| Zolltarifnummer                          | 85366990            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

## Set besteht aus

### HC-B24-I-PT-F - Kontakteinsatz

1407735

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407735>




Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, Anwendung: Leistung

---

### HC-B24-I-PT-M - Kontakteinsatz

1407736

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407736>



Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, Anwendung: Leistung

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

## HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - Gehäuse

1411331

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411331>



HEAVYCON-Anbaugehäuse B24, mit Querbügel, mit Flachdichtung,  
seewasserbeständiges Aluminium, leitfähige Profildichtung

---

## HC-STA-B24-HLFD-1TTM32-EL-AL - Gehäuse

1412779

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412779>



Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss,  
seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 60 mm,  
Kabelverschraubung: ohne, Standard

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

## G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411166>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 15 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set

1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Produkttyp              | Steckverbinder-Set |
| Gehäuseart              | Komplettgehäuse    |
| Serie                   | HC-B               |
| Anwendung               | Standard           |
| Bauform                 | B24                |
| Polzahl                 | 24                 |
| Steckgesicht            | 24+PE              |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                  |
| Dichtung vorhanden      | ja                 |
| Schutzdeckel            | nein               |

### Isolationseigenschaften

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 3   |


### Elektrische Eigenschaften

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung     | 6 kV  |
| Bemessungsstrom            | 16 A  |

### Anschlussdaten

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart             | Push-in-Anschluss                                                                                                                  |
| Anschlusstechnik         | Push-in-Anschluss                                                                                                                  |
| Anschlussquerschnitt     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse)<br>0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse) |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14                                                                                                                          |
| Abisolierlänge           | 8 mm ... 10 mm                                                                                                                     |

### Maße

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung               |  |
| Breite                     | 53 mm                                                                                |
| Höhe                       | 90,5 mm                                                                              |
| Länge                      | 140,5 mm                                                                             |
| Bohrlochabstand horizontal | 130 mm                                                                               |
| Bohrlochabstand vertikal   | 32 mm                                                                                |
| Bohrlochdurchmesser        | 4,5 mm                                                                               |

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

## Einbaumaß

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Breite Montageausschnitt | 35 mm  |
| Länge Montageausschnitt  | 113 mm |

## Materialangaben

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Material Gehäuse                 | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94   | V0                                     |
| Material Dichtung Profildichtung | NBR                                    |
| Material Dichtung Flachdichtung  | NBR                                    |
| Material Kontakt                 | Kupferlegierung                        |
| Material Kontaktoberfläche       | Ag                                     |
| Material Kontaktträger           | PC                                     |
| Material Verriegelungsbügel      | PA                                     |

## Kabel / Leitung

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 15 mm ... 21 mm                |
|                          | 17 mm ... 21 mm (bei UL 514 B) |

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

|                  |       |
|------------------|-------|
| Verriegelungstyp | Bügel |
| Steckzyklen      | ≥ 500 |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP66              |
|                               | IP67              |
| Schutzart (NEMA)              | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Schlagfestigkeit              | IK09              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |

## Montage

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart     | Schraubmontage                                                                                                                      |
| Montagehinweis | Kodierung auch mittels Kodierprofil CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10../für 2 Kodierprofile. HC-B16../ HC-B24../für 4 Kodierprofile. |
|                | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. Einsetzbar für massive Adern und flexible Adern mit Aderendhülse      |


# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set

1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt

Maßzeichnung




Maßbild

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set

1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

Schemazeichnung




Polbild Anschlussseite Stift

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set

1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

Schemazeichnung




Polbild Anschlusseite Buchse

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>



Derating-Diagramm

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



### EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002636 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416352>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 5b982bab-a80b-4bf0-a492-df8d5bace9eb |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)