

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder-Set, Polzahl: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14, Kabelabgang: seitlich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1416353
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AFX
GTIN	4055626071244
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	390,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	390 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

Set besteht aus

HC-B06-I-PT-F - Kontakteinsatz

1407727

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407727>




Kontakteinsatz, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B6, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung

HC-B06-I-PT-M - Kontakteinsatz

1407728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407728>



Kontakteinsatz, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B6, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411163>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL - Gehäuse

1411319

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411319>



Anbaugehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 30,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard, mit Flachdichtung

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Gehäuse

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412570>



Tüllengehäuse B6, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss,
seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M20, Höhe: 52 mm,
Kabelverschraubung: ohne, Standard

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckverbinder-Set
Gehäuseart	Komplettgehäuse
Serie	HC-B
Anwendung	Standard
Bauform	B6
Polzahl	6
Steckgesicht	6+PE
Anzahl der Kabelabgänge	1
Dichtung vorhanden	ja
Schutzdeckel	ja
Kabelabgang	seitlich

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3


Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Anschlussstechnik	Push-in-Anschluss
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (mit Aderendhülse)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (mit Aderendhülse)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 14
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Befestigungsschrauben des Anbaugehäuses)
Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	53 mm
Höhe	82,5 mm
Länge	80,5 mm
Bohrlochabstand horizontal	70 mm
Bohrlochabstand vertikal	32 mm

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

Bohrlochdurchmesser	4,5 mm
---------------------	--------

Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	35 mm
Länge Montageausschnitt	52 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung Profildichtung	NBR, leitfähig
Material Dichtung Flachdichtung	NBR, leitfähig
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Ag
Material Kontaktträger	PC
Material Verriegelungsbügel	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 12 mm
	10 mm ... 12 mm (bei UL 514 B)

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Bügel
Steckzyklen	≥ 500

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (mit verriegeltem Schutzdeckel)
	IP67 (im gesteckten Zustand)
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage
Montagehinweis	Kodierung auch mittels Kodierprofil CP-HC (1686478). HC-B6../HC-B10..für 2 Kodierprofile. HC-B16../HC-B24..für 4 Kodierprofile.
	Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. Einsetzbar für massive Adern und flexible Adern mit Aderendhülse


HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set

1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt

Maßzeichnung




Maßbild

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set

1416353


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

Schemazeichnung



Polbild Anschlusseite Stift

Schemazeichnung




Polbild Anschlusseite Buchse

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>



Derating-Diagramm

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416353>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	c3fa4f17-4480-4b3a-b4e9-67b40a9c65b9

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de