

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m

Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 1416448 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1CDA |
| GTIN | 4055626251202 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 341 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 324,5 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |

Isolationseigenschaften

| | |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Isolationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung U_N | 48 V AC |
| | 60 V DC |
| Nennstrom I_N | 4 A |
| Leiterwiderstand max. | 58 Ω /m |

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---------------------|------------|
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Biegezyklen maximal | 4000000 |

Signalisierung

| | |
|-------------------------|------|
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |

Steckverbinder

Anschluss 1

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel

1416448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

| | |
|---------------|--------------------|
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | A |

Anschluss 2

| | |
|---------------|----------------------|
| Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | A |

Kabel / Leitung

| | |
|---------------|------|
| Leitungslänge | 10 m |
|---------------|------|

PUR halogenfrei schwarz [PUR]

| | |
|--|--|
| Maßzeichnung |  |
| Leitungsgewicht | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm ² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm 0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,55 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | ca. 0,50 mm |
| Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 16 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 46 mm, Biegeradius: 10 x D, Fahrweg: 10 m, Fahrweggeschwindigkeit: |

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

| | |
|------------------------------------|---|
| | 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s ² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥2000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| Ölbeständigkeit | DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
| Sonstige Beständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| | hydrolyse- und mikrobienbeständig |
| | beständig gegen Seewasser |
| | bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
| | silikonfrei |
| | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| | flexibel |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|-----------------------------------|
| Schutzart | IP65 |
| | IP67 |
| | IP68 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |

Normen und Bestimmungen

| | |
|---------------------|--------------------|
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel

1416448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M12 x 1, gerade, geschirmt

Maßzeichnung



Buchse M12 x 1, gewinkelt

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel

1416448


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel

1416448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Stecker und der M12-Buchse

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

|  UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474 | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | Nennspannung U_N | Nennstrom I_N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm^2 |
| keine | | | | |
| | 125 V | 4 A | - | - |

|  cUL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474 | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | Nennspannung U_N | Nennstrom I_N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm^2 |
| keine | | | | |
| | 125 V | 4 A | - | - |

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel



1416448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1416448>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de