

CUC-V14-P1PBK-S/R4O:VPE10 - Schutzdeckel



1418874

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418874>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzdeckel, IP67, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Push-Pull Anbaurahmen RJ45 und SC-RJ, Verpackungseinheit: 10 Stück

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1418874
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNODZ
GTIN	4055626155302
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21,55 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21,55 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) und Kapitel 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenstecker
Anwendung	RJ45 und SCRJ
Bauform	Variante 14

Maße

Breite	22 mm
Höhe	30 mm
Länge	57 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	TPE
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung Steckgesicht	NBR
Material Gehäuse	Metall
Material O-Ring	NBR
Material Verschraubung	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C


CUC-V14-P1PBK-S/R40:VPE10 - Schutzdeckel

1418874

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418874>

Zeichnungen

Explosionszeichnung



Montage des Schutzdeckels

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	80bdb998-cbf6-4a10-81fc-b3839ebc7101