

HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Kontakteinsatzmodul



1419886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419886>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatzmodul, Polzahl: RJ45, Ausführung : RJ45, Buchse, 48 V, 1 A, Anwendung: Daten, Gender-Changer

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1419886
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7ACE
GTIN	4055626253244
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Verwenden Sie die Patchkabel aus der Zubehörliste.
Allgemein	Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden

Montage

Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor
	WICHTIG: Patchkabel mit einem Schutzbügel über der Verriegelung müssen zur Verwendung in diesem Modul vorbehandelt werden. Der Schutzbügel über der Verriegelung ist weiträumig mit einem Seitenschneider zu entfernen, damit das Patchkabel ohne Kollision mit dem benachbarten Modul eingeführt werden kann.


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz modular
Serie	HC-M-RJ45
Anwendung	Daten
Sensorart	Ethernet
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Kontakt Nummerierung	1 - 8
Anzahl der Modulplätze	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34,2 mm
Höhe	36,7 mm
Länge	14,6 mm

Mechanische Kennwerte

Minimale Gehäusehöhe	72 mm
----------------------	-------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	48 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV

Bemessungsstrom	1 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PC
Normen / Bestimmungen	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

Normen und Bestimmungen


Prüfung

Normen/Bestimmungen	PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3)
---------------------	---

1419886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419886>

Zeichnungen



Buchseneinsatz

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419886>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



CSA

Zulassungs-ID: 13631



UL Recognized

Zulassungs-ID: E118976

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	1,328 kg CO2e
---------	---------------