

SACC-CC-2QO SH PB - Leitungsverbinder



1420426

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420426>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leitungsverbinder, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 3-polig, halogenfrei, geschirmt, Schneidklemmanschluss, Gehäusematerial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm

Ihre Vorteile

- Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
- Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
- Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1420426
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF6ECC
GTIN	4055626323343
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	59 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,8 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.
----------------	--

Montage

Montagehinweis	Bei erneuter Kontaktierung des Leiters ist dieser über der letzten Kontaktstelle abzuschneiden.
----------------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitungsverbinder
Sensorart	PROFIBUS DP
Polzahl	3
Anzahl der Kabelabgänge	2
Geschirmt	ja

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Maße

Maßzeichnung	
Länge	83 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	15 mm
Schlüsselweite Kontermutter	17 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	5 mm ... 9,7 mm
------------------	-----------------

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts	10

Leiteranschluss

Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser	Klasse 2-6
Anzugsdrehmoment	5 Nm (Druckmutter)
Schlüsselweite Überwurfmutter	15 mm
Schlüsselweite-Kontaktträger	17 mm

SACC-CC-2QO SH PB - Leitungsverbinder



1420426

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420426>

Aderdurchmesser inkl. Isolation	1 mm ... 2 mm (maximal 2,6 mm beim Anschluss von PROFIBUS Leitungen)
Anzugsdrehmoment	5 Nm (Druckmutter)
Anschlussbelegung	
Kontakt Farbe (Signalbezeichnung) Kontakt (optional)	2 = GN (A)
	4 = RD (B)

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Isulationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	4 A
Übertragungsrate	12 MBit/s

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PA 6.6
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt
Normen / Bestimmungen	PA 6.6
Aderisulationsmaterial	PVC / PE / PP / Gummi

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Leitungsverbinder
--------------	-------------------

Kabel / Leitung

Signalart/Kategorie	PROFIBUS DP, 12 MBit/s
---------------------	------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 50 °C

Normen und Bestimmungen

Prüfung

SACC-CC-2QO SH PB - Leitungsverbinder




1420426

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420426>


Normen/Bestimmungen	PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3)
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-101
Normbezeichnung	Schock, Vibration
Normen/Bestimmungen	EN 50155:2001

Zeichnungen

Maßzeichnung



Funktionszeichnung



SACC-CC-2QO SH PB - Leitungsverbinder



1420426

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420426>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1420426

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420426>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de