

# HC-STA-D15-CLWS-1TTM20-EL-AL - Gehäuse



1424359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424359>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kupplungsgehäuse D15, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M20, Höhe: 52 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424359
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APE
GTIN	4055626371016
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	105,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	105,5 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-D15, A10
-----------	---------------------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Kupplungsgehäuse
Produktfamilie	HC-STA-D
Anwendung	Standard
Bauform	D15
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M20
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	30 mm
Höhe	52 mm
Länge	63,5 mm

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Verriegelung)
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Material Verriegelungsbügel	PA

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M20
Verriegelungstyp	Bügel

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

# HC-STA-D15-CLWS-1TTM20-EL-AL - Gehäuse


1424359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424359>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

# HC-STA-D15-CLWS-1TTM20-EL-AL - Gehäuse



1424359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424359>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424359>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026

# HC-STA-D15-CLWS-1TTM20-EL-AL - Gehäuse



1424359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424359>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1424359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424359>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)