

# HC-STA-D50-HHFD-1TTM25-EL-AL - Gehäuse



1424408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424408>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse D50, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M25, Höhe: 80 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424408
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APE
GTIN	4055626371481
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	257,53 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	257,53 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

1424408


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424408>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Produktfamilie	HC-STA-D
Anwendung	Standard
Bauform	D50
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M25
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	56 mm
Höhe	80 mm
Länge	82 mm

### Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M25
Verriegelungstyp	Pin

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP66
	IP67
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

1424408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424408>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

# HC-STA-D50-HHFD-1TTM25-EL-AL - Gehäuse



1424408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424408>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424408>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026

# HC-STA-D50-HHFD-1TTM25-EL-AL - Gehäuse



1424408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424408>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1424408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424408>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	5,402 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)