

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder-Set, Polzahl: 10, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424458
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AFX
GTIN	4055626372877
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	336 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	336 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

Set besteht aus

HC-A10-I-PT-M - Kontakteinsatz

1585359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1585359>



Kontakteinsatz, Polzahl: 10+PE, Baugröße: D15, Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1, Stift, Push-in-Anschluss, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-A10-I-PT-F - Kontakteinsatz

1585362

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1585362>



Kontakteinsatz, Polzahl: 10+PE, Baugröße: D15, Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1, Buchse, Push-in-Anschluss, 250 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

HC-STA-D15-BWSC-EL-AL - Gehäuse

1424363

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424363>



Anbaugehäuse D15, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL - Gehäuse

1424345

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424345>



Tüllengehäuse D15, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M20, Höhe: 56 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411163>



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckverbinder-Set
Gehäuseart	Komplettgehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	D15
Polzahl	10
Anzahl der Kabelabgänge	1
Schutzdeckel	ja

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Anschlusstechnik	Push-in-Anschluss
Anschlussquerschnitt	0,14 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse)
	0,14 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 14

Maße

Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	24 mm
Länge Montageausschnitt	58 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Ag
Material Kontaktträger	PC
Material Verriegelungsbügel	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 12 mm
	10 mm ... 12 mm (bei UL 514 B)

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C


HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

Zeichnungen




Montageausschnitt

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set

1424458


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

Schemazeichnung



Polbild Anschlussseite, Stift links, Buchse rechts

Diagramm



Derating-Diagramm

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-A10PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Steckverbinder-Set



1424458

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424458>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	d27a7f50-5501-4f34-8f0e-21a0f94191c1

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de