

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Kabelverschraubung



1424486

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424486>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Ihre Vorteile

- Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424486
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DCX
GTIN	4055626373164
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,21 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,21 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	TR

Technische Daten


Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BS-12
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Länge	36 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Bohrlochdurchmesser	15,3 mm ... 15,4 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	19 mm
Schlüsselweite Stutzen	19 mm
Sechskant Eckmaß	21,6 mm
Gewindeart Anschlussseite	Pg9

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	2,5 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Hutmutter) 1,5 Nm (Stutzen)
------------------	---

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Dichtung Kabeldichtung	CR
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 8 mm 4 mm ... 8 mm (bei UL 514 B)
--------------------------	---

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Kabelverschraubung



1424486

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424486>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Schutzart (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Kabelverschraubung


1424486

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424486>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Kabelverschraubung



1424486

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424486>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424486>

DNV

Zulassungs-ID: TAE00003WX



CSA

Zulassungs-ID: 115116



UL Recognized

Zulassungs-ID: E199260

1424486

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424486>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,048 kg CO2e
---------	---------------