

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Crimpkontakt



1452356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452356>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm² ... 0,5 mm², Material Kontakt: CuZn, dieser Artikel befindet sich in einer fließenden Umstellung, bleifreie Alternative nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) auf Anfrage vorab möglich

Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1452356
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABQZEB
GTIN	4046356544757
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,177 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,13 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Crimpkontakt



1452356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452356>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschluss technik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
----------------------	--

Materialangaben

Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontakt	CuZn

Maße

Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	1 mm
------------------------------------	------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Crimpkontakt



1452356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452356>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Crimpkontakt



1452356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1452356>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	49f1a727-fe1c-490e-8ff3-73ba91f92034

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de