

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1456569

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456569>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-Kodierung, Wellenlöten, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Ihre Vorteile

- Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
- Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
- Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 1456569 |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | ABQEHB |
| GTIN | 4046356617192 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,195 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,249 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1456569

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456569>

Technische Daten

Hinweise

| | |
|---------------------|---|
| Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
| Bestellhinweis: | Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten |

Montage

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Montageart | Hinterwandmontage (M16 x 1,5) |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm ... 4 Nm (Einbauseitig) |

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
| Anwendung | Daten |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | D |
| Gewindeart | M12 |

Isolationseigenschaften

| | |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Maße

| | |
|-------------------|------|
| Länge des Lötpins | 6 mm |
| | 6 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------|
| Material Gehäuse | GD-Zn |
| Material Gehäuseoberfläche | Ni |
| Material Isolierkörper | PA 6.6 |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Dichtung | NBR |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Farbe Kontaktträger | grün |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|------------------------|--------|
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1456569

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456569>

| | |
|----------------------|----------|
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung U_N | 250 V |
| Nennstrom I_N | 4 A |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------|------------------------------|
| Anschlussart | Wellenlöten |
| Kontaktart | Buchse |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm ... 4 Nm (Einbauseitig) |

Steckverbinder

Anschluss 1

| | |
|-----------------------|----------|
| Bauform Kopf | Buchse |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Verriegelungsart Kopf | SPEEDCON |
| Kodierung | D |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--|
| Schutzart | IP67 (in gestecktem Zustand) |
| | IP65 (in gestecktem Zustand) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -50 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |

Normen und Bestimmungen

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |


SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1456569

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456569>

Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Buchsenseite

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1456569

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456569>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456569>

|  UL Recognized Zulassungs-ID: E118976-20100522 | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | Nennspannung U_N | Nennstrom I_N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm^2 |
| keine | | | | |
| | 250 V | 4 A | 22 | - |

|  cULus Recognized Zulassungs-ID: E221474-20140616 | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | Nennspannung U_N | Nennstrom I_N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm^2 |
| keine | | | | |
| | 250 V | 4 A | - | - |

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1456569

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456569>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003568 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1456569

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456569>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a19c31d5-6e6e-4b39-a1f0-bb6559598e5a |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de