

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-802 - Sensor-/Aktor-Kabel



1457241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457241>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißfunkenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Roboter und Schleppketten

## Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- Zuverlässig im Karosseriebau durch schweißfunkenbeständige Leitung

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1457241                 |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel                         | AF1CDA                  |
| GTIN                                     | 4046356593663           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 183,4 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 183,4 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 85444290                |
| Ursprungsland                            | PL                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Produkttyp              | Sensor-/Aktor-Kabel       |
| Anwendung               | Roboter und Schleppketten |
| Polzahl                 | 5                         |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                         |
| Geschirmt               | nein                      |
| Kodierung               | A                         |

### Isolationseigenschaften

|                        |    |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad     | 3  |

### Materialangaben

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                                         |
| Material Griffkörper           | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt               | CuSn                                       |
| Material Kontaktoberfläche     | Ni/Au                                      |
| Material Kontaktträger         | TPU GF                                     |
| Material Verschraubung         | Zinkdruckguss, vernickelt                  |

### Elektrische Eigenschaften

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Isolationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung $U_N$   | 48 V AC                    |
|                      | 60 V DC                    |
| Nennstrom $I_N$      | 4 A                        |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| Steckzyklen | $\geq 100$ |
|-------------|------------|

### Signalisierung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Statusanzeige           | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
|------------------|-----------------------------|

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Bauform | Stecker gerade M12 |
|---------|--------------------|

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-802 - Sensor-/Aktor-Kabel



1457241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457241>

|               |   |
|---------------|---|
| Polzahl       | 5 |
| Kodierungsart | A |


## Anschluss 2

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Bauform | freies Leitungsende |
|---------|---------------------|

## Kabel / Leitung

|               |     |
|---------------|-----|
| Leitungslänge | 5 m |
|---------------|-----|

PUR halogenfrei hochflexibel schweißfunkenbeständig grau 5. Leiter grün/gelb [802]

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                             |            |
| Hinweis                                  | Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln. |
| Leitungsgewicht                          | 38 kg/km                                                                                     |
| UL AWM Style                             | 20549                                                                                        |
| Polzahl                                  | 5                                                                                            |
| Geschirmt                                | nein                                                                                         |
| Leitungstyp                              | PUR halogenfrei hochflexibel schweißfunkenbeständig grau 5. Leiter grün/gelb [802]           |
| Leiteraufbau Signalleitung               | 42x 0,10 mm                                                                                  |
| AWG Signalleitung                        | 22                                                                                           |
| Leitungsquerschnitt                      | 5x 0,34 mm <sup>2</sup> (Signalleitung)                                                      |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung     | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalleitung)                                                              |
| Leitungsaußendurchmesser                 | 5,10 mm ±0,2 mm                                                                              |
| Außenmantel, Material                    | PUR                                                                                          |
| Außenmantel, Farbe                       | grau RAL 7001                                                                                |
| Material Leiter                          | blanke Cu-Litze                                                                              |
| Material Aderisolation                   | PP                                                                                           |
| Einzelader, Farbe                        | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb                                                        |
| Gesamtverseilung                         | 5 Adern um Füller zur Seele                                                                  |
| Leiterwiderstand max.                    | ca. 53 Ω/km                                                                                  |
| Isolationswiderstand                     | ≥ 20 MΩ*km                                                                                   |
| Nennspannung Kabel                       | 300 V                                                                                        |
| Prüfspannung                             | 1200 V                                                                                       |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt         | 5 x D                                                                                        |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt     | 5 x D                                                                                        |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt      | 26 mm                                                                                        |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 26 mm                                                                                        |

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-802 - Sensor-/Aktor-Kabel



1457241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457241>

|                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen)  | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: $7,5 \times D$ ,<br>Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3,3 m/s,<br>Beschleunigung: $5 \text{ m/s}^2$ |
|                                    | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm,<br>Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s,<br>Beschleunigung: $30 \text{ m/s}^2$          |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: $\pm 360^\circ/\text{m}$ , Torsionszyklen: 1000000, Torsionshäufigkeit:<br>35 Zyklen/min.                                                     |
| Halogenfreiheit                    | die Leitung ist halogenfrei                                                                                                                            |
| Flammwidrigkeit                    | nach UL 758/1581 FT2                                                                                                                                   |
| Ölbeständigkeit                    | nach DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                  |
| Sonstige Beständigkeit             | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel<br>silikonfrei                                                                                       |
| Besondere Eigenschaften            | Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm,<br>abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend                                        |
|                                    | silikon- und cadmiumfrei                                                                                                                               |
|                                    | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen                                                                                                            |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)      | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)                                                                                                              |
|                                    | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)                                                                                                         |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Schutzart                                                   | IP65                                           |
|                                                             | IP67                                           |
|                                                             | IP68                                           |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)              | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung)      | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung)      |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -30 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                               | bis 120 °C (für 3000 h)                        |
|                                                             | bis 80 °C (nach UL)                            |

## Normen und Bestimmungen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Normbezeichnung     | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101    |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M12 x 1, gerade, geschirmt

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

1457241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457241>

## Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Steckers

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-802 - Sensor-/Aktor-Kabel



1457241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457241>

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457241>

|       | <b>UL Listed</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 221474 |                 |                 |                           |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|       | Nennspannung $U_N$                               | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine |                                                  |                 |                 |                           |
|       | 125 V                                            | 4 A             | -               | -                         |

|       | <b>cUL Listed</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 221474 |                 |                 |                           |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|       | Nennspannung $U_N$                                | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine |                                                   |                 |                 |                           |
|       | 125 V                                             | 4 A             | -               | -                         |

| <b>EAC-RoHS</b><br>Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|--------------------------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------------|--|

# SAC-5P-M12MS/ 5,0-802 - Sensor-/Aktor-Kabel



1457241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457241>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,029 kg CO2e |
|---------|---------------|