

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Gehäuse



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460127>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M40, Leitungsabgang seitlich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1460127
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4046356695909
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	205,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	198,75 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Gehäuse



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460127>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B16
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M40
Geschirmt	nein
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	43 mm
Höhe	76 mm
Länge	94 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M40
Verriegelungstyp	Pin

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Gehäuse


1460127

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460127>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Gehäuse



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460127>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Gehäuse



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460127>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de