


VAL-SPP-T2-BE-3+0-UT - Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2



1466704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VAL-SPP. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter.

Ihre Vorteile

- Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
- Zuverlässiger Anlagenschutz durch maximale Leistung und Ausdauer
- Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank optimierter Konstruktion und breitem Portfolio
- Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten und Selektoren

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1466704
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL138Z
GTIN	4063151862008
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	219,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	192,3 g
Zolltarifnummer	85363030
Ursprungsland	DE

VAL-SPP-T2-BE-3+0-UT - Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2



1466704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis	In Abhängigkeit der Spannung U_c, der Einbauhöhe sowie des Verschmutzungsgrads sind ggf. zusätzliche seitliche Mindestabstände zu geerdeten leitfähigen Oberflächen einzuhalten. Verschmutzungsgrad 2: $U_c \leq 440$: Keine seitlichen Abstände erforderlich. $U_c > 440 \dots 880$ V: Bis zu einer Einbauhöhe von 3000 mm ist ein Mindestabstand von 6 mm einzuhalten. Verschmutzungsgrad 3: $U_c \leq 385$ V: Bei Verdrahtung mittels Gabelkabelschuh ist für Querschnitte $\geq 16 \text{ mm}^2$ ein zusätzlicher Mindestabstand von 1 mm einzuhalten. $U_c > 385 \dots 440$ V: siehe Tabelle im Download-Bereich unter dem Punkt Packungsbeilage in der Einbauanleitung.
---------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Basiselement
Produktfamilie	VAL-SPP
IEC-Prüfklasse	II
	T2
EN Type	T2
Stromversorgungssystem IEC	TN-S
	TT
	IT
Bauform	Basiselement, Tragschienenmontage
Polzahl	3
Meldung Überspannungsschutz defekt	Fernmeldung über optionales Modul

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3 bei $U_c \leq 440 \text{ V AC}$
	2 bei $U_c > 440 \text{ V AC}$

Elektrische Eigenschaften

Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------	---------------

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment	3 Nm ... 3,5 Nm


VAL-SPP-T2-BE-3+0-UT - Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2

1466704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>

Abisolierlänge	18 mm
Leiterquerschnitt flexibel	1,5 mm² ... 35 mm² (ohne Aderendhülse)
	2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt starr	1,5 mm² ... 50 mm²
	2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt AWG	15 ... 2
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	1,5 mm² ... 16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	1,5 mm² ... 35 mm²
	2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	1,5 mm² ... 25 mm²
	2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Anschlussart	Gabelkabelschuh
Leiterquerschnitt flexibel	1,5 mm² ... 25 mm²

Maße

Maßzeichnung	
Breite	53,4 mm
Höhe	96,6 mm
Tiefe	51,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)
Teilungseinheit	3 TE

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
CTI-Wert des Materials	600
Isolierstoff	PBT
Materialgruppe	I
Material Gehäuse	PBT

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Schutzschaltung

Schutzpfade	L-PEN
Nennspannung U_N	400/690 V AC ± 10 % (TN-S)
	400/690 V AC ± 10 % (TT)
	690 V AC ± 10 % (IT)

VAL-SPP-T2-BE-3+0-UT - Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2



1466704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>

Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
Höchste Dauerspannung U_C	760 V AC
Nennlaststrom I_L	80 A (25 mm ²)
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μ s	40 kA
Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μ s	80 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (8/20) μ s	120 kA
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	50 kA
Maximale Vorsicherung bei V-Durchgangsverdrahtung	80 A (gG)
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung	315 A (gG)

Zusätzliche technische Daten

Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	100 kA
----------------------------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20C (im eingebauten Zustand)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 50 °C
Höhenlage	≤ 5000 m (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %
Schock (Betrieb)	25g (Halbsinus / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibration (Betrieb)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-11
Hinweis	2011
Normen/Bestimmungen	EN 61643-11
Hinweis	2012 + A11:2018


Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
------------	--------------------

1466704
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung


Uc	Conductor cross section		Pollution degree 2				Pollution degree 3			
			Altitude				Altitude			
			≤2000 m	>2000 m ... ≤4000 m	5000 m		≤2000 m	>2000 m ... ≤4000 m	5000 m	
275 V		≥16 mm ²	-	-	1 mm	-	-			
335 V					1 mm	1 mm		1 mm		
385 V										
440 V		all	-	4 mm	5 mm	-	4 mm	5 mm		
									2 mm	
										
										
										
760 V		all	5 mm	5 mm	n/a	n/a				
				n/a						
										
										
										

Seitlicher Mindestabstand zu aktiven und geerdeten leitfähigen Teilen

VAL-SPP-T2-BE-3+0-UT - Überspannungsschutz- Basiselement Typ 2

1466704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>





Max. zulässiger Strom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

VAL-SPP-T2-BE-3+0-UT - Überspannungsschutz- Basiselement Typ 2

1466704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>

Schaltplan



VAL-SPP-T2-BE-3+0-UT - Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2



1466704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>



IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: NL-109184

CCA

Zulassungs-ID: NTR NL-8052



KEMA-KEUR

Zulassungs-ID: 71-138153 REV.2

DNV

Zulassungs-ID: TAE0000501



IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: NL-118261

VAL-SPP-T2-BE-3+0-UT - Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2



1466704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

VAL-SPP-T2-BE-3+0-UT - Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2



1466704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1466704>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de