

NBC- 1,0-93E/P12FSD - Netzkabel



1476016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476016>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Netzkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12 Push-Pull, Kodierung: D / IP67, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1476016
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1CJJ
GTIN	4063151884529
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	63,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Anwendung	Standard
Sensorart	Ethernet
Polzahl	4
Geschirmt	ja

Schnittstellen


Signalart/Kategorie	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
---------------------	---------------------------------------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	4 A
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungsrate	100 MBit/s

Steckverbinder

Anschluss 1

Maßzeichnung	 Polbild Buchse M12, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Buchsenseite
Ausführung	M12 Buchse, gerade, 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Kodierung: D
Polzahl	4
Geschirmt	ja
Schirmung	Advanced Shielding Technology
Signalart/Kategorie	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
Steckzyklen	≥ 100
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PA 6.6
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Dichtung	FKM

NBC- 1,0-93E/P12FSD - Netzwerkkabel

1476016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476016>

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Schutzart	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Normbezeichnung	M12-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-010

Anschluss 2

Ausführung	freies Leitungsende
------------	---------------------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	1 m
---------------	-----

Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E]

Maßzeichnung		
UL AWM Style	21238	(80 °C / 600 V)
Polzahl	4	
Geschirmt	ja	
Leitungstyp	Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E]	
Leiteraufbau	2x2xAWG26/7, SF/UTP	
AWG Signalleitung	26	
Leitungsquerschnitt	2x 2x 0,14 mm ²	
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	0,95 mm ±0,05 mm	
Leitungsaußendurchmesser	6,40 mm ±0,2 mm	
Außenmantel, Material	PUR	
Außenmantel, Farbe	wasserblau RAL 5021	
Material Leiter	blanke Cu-Litze	
Material Aderisolation	geschäumtes PE	
Einzelader, Farbe	weiß/orange-orange, weiß/grün-grün	
Paarverseilung	2 Adern zum Paar	
Gesamtverseilung	2 Paare mit 2 Füllern zur Seele	
Optische Schirmbedeckung	70 %	
Isulationswiderstand	≥ 5 GΩ*km	
Schleifenwiderstand	≤ 280,00 Ω/km	
Wellenwiderstand	100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz)	
Nennspannung Kabel	≤ 100 V	
Prüfspannung Ader/Ader	2000 V (50 Hz, 1 min.)	
Prüfspannung Ader/Schirm	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)	

NBC- 1,0-93E/P12FSD - Netzwerkkabel




1476016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476016>

Mindestbiegeradius, fest verlegt	4 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt	8 x D
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	26 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	51 mm
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-1
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1-2
	nach UN ECE-R 118.03
	UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1)
	UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2)
Ölbeständigkeit	nach IEC 60811-404
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
	-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)


Zeichnungen

Maßzeichnung



Buchse M12-Push-Pull, gerade

Schemazeichnung




Polbild Buchse M12, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Buchsenseite

1476016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476016>

Schaltplan



Kontaktbelegung der M12-Buchse

NBC- 1,0-93E/P12FSD - Netzwerkkabel



1476016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476016>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476016>

 cULus Listed Zulassungs-ID: E335024				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

1476016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476016>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--