

CBC-PRC COVER M 800V - Schutzkappe



1476945

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476945>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzkappe, Artikelfamilie: ArcZero, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 800 VDC, Schutzkappe im ungesteckten Zustand montieren., Anwendungsbereich: DC-Grid

Ihre Vorteile

- Sicheres Verbinden und Trennen unter Last
- Schnelle Trennung fliegender Verbindungen
- Zeitsparende Wartung oder Tausch angeschlossener Geräte
- Robustes Outdoor-Design auch für Extrembedingungen
- Besonders langlebig und wirtschaftlich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1476945
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABLFZA
GTIN	4063151889890
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,369 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

CBC-PRC COVER M 800V - Schutzkappe



1476945

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476945>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Sicherheit	Schutzkappe im ungesteckten Zustand montieren.
------------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Produktfamilie	ArcZero
Anwendungsbereich	DC-Grid

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II (Kunststoffgehäuse)
--------------	------------------------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	800 VDC (III/2,00) gemäß IEC 61984
	250 VDC minimale Systemspannung
	500 VDC (III/2,00) gemäß IEC 61535
	600 VDC (III/2,00) gemäß UL 2238 / UL 2237

Maße

Breite	37,8 mm
Höhe	26,4 mm
Länge	35,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material Schutzkappe	PPE

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja (nach IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
-----------------	--

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 105 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-40 °C ... 105 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61984
	IEC TS 62735-1

CBC-PRC COVER M 800V - Schutzkappe

1476945

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476945>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 9.0	EC002863
----------	----------

CBC-PRC COVER M 800V - Schutzkappe



1476945

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1476945>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Triphenyl phosphate(CAS-Nr.: 115-86-6)
SCIP	f11ca4a4-467d-47f6-85d0-50f19201a3de

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de