

SACC-M16FR-14CON-M - Steckverbinder



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1500253>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Anschlussbuchse M16, 14-polig, mit Lötanschluss, frei konfigurierbar, gewinkelt, für Leitungsdurchmesser 6,0 mm ... 8,0 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1500253
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF3ZDX
GTIN	4017918587918
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	68,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	68,9 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (kabelseitig)
Polzahl	14
Geschirmt	nein
Kodierung	nein

Maße

Breite	20 mm
Höhe	37,4 mm
Länge	54 mm

Materialangaben

Material Gewindehülse	Zinkdruckguss
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PBT

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Lötanschluss
--------------	--------------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	60 V DC (Überspannungskategorie I / Verschmutzungsgrad 1)
	32 V AC (Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2)

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gewinkelt
Gewindeart Kopf	M16

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------

SACC-M16FR-14CON-M - Steckverbinder



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1500253>

Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)

-30 °C ... 95 °C

SACC-M16FR-14CON-M - Steckverbinder



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1500253>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M16FR-14CON-M - Steckverbinder



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1500253>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	f3594b4f-206a-46e9-8c24-68d43845ae4a

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	1,988 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de