

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Kabellänge: 15 m, Polzahl: 8, CAT6_A, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, grün



Ihre Vorteile

- Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
- Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
- Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
- Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
- Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
- Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6_A)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1523708
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNABH
GTIN	4063151990282
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	794 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	793,1 g
Zolltarifnummer	85444210
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften


Produktfamilie	RJ45 STANDARD CAT6A
Sensorart	Ethernet
Polzahl	8
Geschirmt	ja

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/2)	72 V
Leistungsübertragung	PoE++

Steckverbinder

Anschluss 1

Maßzeichnung	
Polbild RJ45-Stecker	

Ausführung

RJ45 Stecker, gerade, 8-polig

Polzahl

8

Geschirmt

ja

Signalart/Kategorie

Ethernet CAT6_A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s

Steckzyklen

≥ 750

Steckkraft

30 N (pro Signalkontakt)

Ziehkraft

50 N (pro Signalkontakt)

Überspannungskategorie

I

Verschmutzungsgrad

2

Material Kontakt

Messing

Material Kontaktoberfläche

Au

Material Kontaktträger

PC

Farbe (Gehäuse)

grün

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

V0

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-20 °C ... 80 °C

Anschluss 2


NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC-GR - Patch-Kabel

1523708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1523708>



Maßzeichnung



Polbild RJ45-Stecker

Ausführung	RJ45 Stecker, gerade, 8-polig
Polzahl	8
Geschirmt	ja
Signalart/Kategorie	Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s
Steckzyklen	≥ 750
Steckkraft	30 N (pro Signalkontakt)
Ziehkraft	50 N (pro Signalkontakt)
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2
Material Kontakt	Messing
Material Kontaktobерfläche	Au
Material Kontaktträger	PC
Farbe (Gehäuse)	grün
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Kabel / Leitung

Leitungslänge	15,00 m
Ethernet, Typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A]	
Polzahl	8
Geschirmt	ja
Leitungstyp	Ethernet, Typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A]
Leiteraufbau	4x2xAWG26/7; S/FTP
Leiteraufbau Signalleitung	7x 0,16 mm
AWG Signalleitung	26
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1 mm
Leitungsaußendurchmesser	6,50 mm ±0,3 mm
Außenmantel, Material	LSZH
Außenmantel, Farbe	grün
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Material Aderisolation	PE
Einzelader, Anzahl	8
Einzelader, Querschnitt [AWG]	26

NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC-GR - Patch-Kabel



1523708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1523708>

Wandstärke Außenmantel	ca. 0,70 mm
Optische Schirmbedeckung	70 %
Isolationswiderstand	$\geq 5000 \text{ M}\Omega\text{-km}$
Schleifenwiderstand	$\leq 148,00 \text{ }\Omega/\text{km}$
Wellenwiderstand	100 Ω
Prüfspannung Ader/Ader	1000 V DC
Prüfspannung Ader/Schirm	1500,00 V DC
Mindestbiegeradius, fest verlegt	8 x D
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	52 mm
Nahnebensprechdämpfung (NEXT)	75 dB (bei 1 MHz) 66,3 dB (bei 4 MHz) 60,3 dB (bei 10 MHz) 57,2 dB (bei 16 MHz) 55,8 dB (bei 20 MHz) 52,9 dB (bei 31,25 MHz) 48,4 dB (bei 62,5 MHz) 45,3 dB (bei 100 MHz) 40,8 dB (bei 200 MHz) 38,1 dB (bei 300 MHz) 36,3 dB (bei 400 MHz) 34,8 dB (bei 500 MHz)
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT)	72,3 dB (bei 1 MHz) 63,3 dB (bei 4 MHz) 58,8 dB (bei 8 MHz) 57,3 dB (bei 10 MHz) 54,2 dB (bei 16 MHz) 52,8 dB (bei 20 MHz) 51,3 dB (bei 25 MHz) 49,9 dB (bei 31,25 MHz) 45,4 dB (bei 62,5 MHz) 42,3 dB (bei 100 MHz) 37,8 dB (bei 200 MHz) 35,1 dB (bei 300 MHz) 33,3 dB (bei 400 MHz) 31,8 dB (bei 500 MHz)
Rückflussdämpfung (RL)	20 dB (bei 1 MHz) 23 dB (bei 4 MHz) 24,5 dB (bei 8 MHz) 25 dB (bei 10 MHz) 25 dB (bei 16 MHz) 25 dB (bei 20 MHz) 24,2 dB (bei 25 MHz) 23,3 dB (bei 31,25 MHz) 20,7 dB (bei 62,5 MHz)

Schirmdämpfung	19 dB (bei 100 MHz) 16,4 dB (bei 200 MHz) 15,6 dB (bei 300 MHz) 15,6 dB (bei 400 MHz) 15,6 dB (bei 500 MHz) 3,1 dB (bei 1 MHz) 5,7 dB (bei 4 MHz) 8,9 dB (bei 10 MHz) 11,2 dB (bei 16 MHz) 12,6 dB (bei 20 MHz) 15,8 dB (bei 31,25 MHz) 22,5 dB (bei 62,5 MHz) 28,7 dB (bei 100 MHz) 41,4 dB (bei 200 MHz) 51,4 dB (bei 300 MHz) 60,1 dB (bei 400 MHz) 67,9 dB (bei 500 MHz)
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-1/2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Verlegung)	-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
	0 °C ... 60 °C

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 40 °C

Normen und Bestimmungen

Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
-----------------	---------------

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1523708>



UL Listed

Zulassungs-ID: E335024_20210804



cUL Listed

Zulassungs-ID: E335024_20210804

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

1523708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1523708>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de