

# SACB-8/ 8-M23 SH - Verteilerbox



1526389

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1526389>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verteilerbox, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Statusanzeige: nein

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1526389
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF3CDB
GTIN	4017918963835
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	434,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	342 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Hinweise

Montagehinweis	<b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.
Hinweis zur Anwendung	Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör".

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verteilerbox
Polzahl	4
Anzahl der Steckplätze	8

### Elektrische Eigenschaften

Nennspannung $U_N$	48 V
	60 V DC
Bemessungsstrom gesamt	12 A
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Strombelastbarkeit je Steckplatz	4 A

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Anzugsdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung	0,4 Nm
---	--------

### Signalisierung

Statusanzeige vorhanden	nein
-------------------------	------

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67

# SACB-8/ 8-M23 SH - Verteilerbox



1526389

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1526389>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440111

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31251501

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 6(a)-I, 6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--