

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L 24V - Ventilstecker



1527906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527906>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1527906                 |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel                         | AF2DAA                  |
| GTIN                                     | 4017918981006           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 24,5 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 24,14 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Hinweise

#### Montagehinweis

**ACHTUNG:** Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.

### Artikeleigenschaften

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Produkttyp              | Ventilsteckverbinder |
| Sensorart               | Universal            |
| Polzahl                 | 3                    |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                    |
| Geschirmt               | nein                 |
| Pg-Verschraubung        | Pg9                  |

#### Isolationseigenschaften

|                        |    |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad     | 3  |

### Materialangaben

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94        | HB   |
| Material Dichtung                     | NBR  |
| Material Gehäuse Ventilstecker        | PA 6 |
| Material Kontakt                      | CuSn |
| Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PA 6 |
| Material Kontaktoberfläche            | Ni   |

### Maße

#### Außenmaß

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 6 mm ... 8 mm |
|------------------|---------------|

### Elektrische Eigenschaften

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Durchgangswiderstand | $\leq 15 \text{ m}\Omega$  |
| Isolationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung $U_N$   | 24 V AC                    |
|                      | 24 V DC                    |
| Nennstrom $I_N$      | 10 A                       |
| Schutzbeschaltung    | unbeschaltet               |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Steckzyklen | 50 (Ventilsteckverbinder) |
|-------------|---------------------------|

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L 24V - Ventilstecker



1527906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527906>

## Signalisierung

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Statusanzeige           | 1 LED |
| Statusanzeige vorhanden | ja    |

## Anschlussdaten

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Anschlussart             | Schraubanschluss                             |
| Anschlussquerschnitt     | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt AWG | 22 ... 16                                    |

## Steckverbinder

### Anschluss 1

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Bauform Kopf    | Ventilstecker |
| Gewindeart Kopf | A             |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Schutzart                                      | IP65                             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Ventilstecker) |

# SACC-V-3CON-PG9/A-1L 24V - Ventilstecker


1527906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527906>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



# SACC-V-3CON-PG9/A-1L 24V - Ventilstecker



1527906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527906>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003623 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 4cfdcafd-0127-4b98-b754-50f7c3a0820f |

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,619 kg CO2e |
|---------|---------------|