

# SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1530621>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, 3-polig, Stift, gerade, M5, A-Kodierung, Wellenlöten

## Produktbeschreibung

Einbausteckverbinder  
Hinterwandmontage, einteilig, für Wellenlötprozesse, 180 °

## Ihre Vorteile

- Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1530621                 |
| Verpackungseinheit                       | 20 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 20 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel                         | ABQNAA                  |
| GTIN                                     | 4046356024426           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,885 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,535 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1530621>

## Technische Daten

### Montage

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Montageart | Hinterwandmontage (M7, mit Kontermutter) |
|------------|------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
| Polzahl    | 3                                 |
| Geschirmt  | nein                              |
| Kodierung  | A                                 |
| Gewindeart | M5                                |

### Isolationseigenschaften

|                        |    |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad     | 3  |

### Materialangaben

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Material Gehäuse               | CuZn   |
| Material Gehäuseoberfläche     | Ni     |
| Material Isolierkörper         | PA 6.6 |
| Material Kontakt               | CuZn   |
| Material Kontaktoberfläche     | Au     |
| Material Dichtung              | NBR    |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB     |

### Elektrische Eigenschaften

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Durchgangswiderstand | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Isulationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung $U_N$   | 60 V                       |
| Nennstrom $I_N$      | 1 A                        |
| Prüfspannung         | 800 V                      |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|              |             |
|--------------|-------------|
| Anschlussart | Wellenlötén |
| Kontaktart   | Stift       |

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|                  |        |
|------------------|--------|
| Bauform Kopf     | Stift  |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf  | M5     |

# SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1530621>

|           |   |
|-----------|---|
| Kodierung | A |
|-----------|---|

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Schutzart                                      | IP67             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C |

## Normen und Bestimmungen

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Normbezeichnung     | M5-Steckverbinder               |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-105 |


# SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1530621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1530621>

## Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild Stecker M5, 3-polig, Ansicht Stiftseite

# SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1530621>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003568 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSI-M5MS-3CON-L180 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1530621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1530621>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 4bd0c00e-d096-4c7b-afca-c122286792b6 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)