

IPD PL 5P2,5 F A1,0 PVC GY - Verbindungsleitung



1526882

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1526882>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 4+PE, Buchse, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm², Leitungslänge: 1 m, Buchse gerade, auf freies Leitungsende

Ihre Vorteile

- Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
- Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
- Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
- Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
- Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1526882
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF6NCA
GTIN	4063151996567
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	304 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	304 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.
Bestellhinweis:	Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Installationsleitung konfektioniert
Produktfamilie	IPD
Polzahl	5
Steckgesicht	4+PE
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Anzahl der Anschlüsse je Pol	1
Kodierung	P

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften


Bemessungsstoßspannung (III/3)	6 kV
Bemessungsstrom	16 A (gemäß IEC 61984 bei Umgebungstemperatur 25 °C)
Bemessungsspannung (III/3)	450 V (bewegliche Verlegung)
	600 V (Feste, geschützte Installation)
Nennspannung U_N	450 V AC/DC (bewegliche Verlegung)
	600 V AC/DC (Feste, geschützte Installation)
Nennstrom I_N	16 A (gemäß IEC 61984 bei Umgebungstemperatur 25 °C)

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart feldseitig	Push-Lock-Anschluss
-------------------------	---------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	32,5 mm
Höhe	32,1 mm

IPD PL 5P2,5 F A1,0 PVC GY - Verbindungsleitung



1526882

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1526882>

Länge	91,6 mm
-------	---------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	NBR
Material Kontakt	Cu
Material Kontaktoberfläche	Ni/Ag/Sn

Kabel / Leitung

Leitungslänge	1 m
Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser	Klasse 5 gemäß IEC 60228
Leitungsaußendurchmesser	11,8 mm
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Einzelader, Farbe	braun 1, schwarz 2, grau 3, blau N, grün-gelb PE
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Material Aderisolation	PVC
Mindestbiegeradius, fest verlegt	4 x D
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt	15 x D
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
	-5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	50 (IP66/IP68/IP69K)
	100 (IP66)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K (Düsenabstand 150 mm)
	Fingersicherheit im ungesteckten Zustand (IP2X)
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung)	-5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung)	-30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C (Stecker)
Temperatur bei Leitungsanschluss	-5 °C ... 50 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	nein

Zeichnungen


Maßzeichnung



Diagramm



Derating-Diagramm für Kabel, bewegliche Verlegung



Derating-Diagramm für Kabel, feste Verlegung

1526882

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1526882>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440604
ECLASS-13.0	27440604

ETIM

ETIM 9.0	EC002587
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--