

E.FOX S 10 (EF) - Abisolierautomat



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554299>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierautomat mit 5" Touchdisplay, elektrischer Parameterverstellung und Favoritenauswahl mittels Barcodescanner, für Leiter und Leitungen bis 10 mm²/AWG 8 Durchmesser, Zuleitung mit Steckgesicht Typ E,F

Ihre Vorteile

- Hohe Effizienz aufgrund durchgängiger Datennutzung und smarterer Werkerassistenz
- Zeitersparnis durch kurze Zykluszeiten und elektrischer Parameterverstellung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank V-Messer mit großem Querschnittsbereich für unterschiedlichste Leitertypen
- Einfache Bedienung durch intuitive Visualisierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1554299
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3221
GTIN	4067923033047
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11.610 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10.210 g
Zolltarifnummer	84798100
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierautomat
Teilabzugslänge	1 mm ... 20 mm
Einführlänge minimal	15 mm
Maximaler Durchlass	6
Produkteigenschaft	Intuitive Bedienung über 5"-Touch-Screen
	Speicherung von bis zu 100 Favoriten
	Ansteuerung durch clipx WIRE assist Software möglich
	Werkzeug zum Messerwechsel im Gehäuseinneren
	Zusätzliche Sondermesser auf Anfrage
	Standard V-Messer für den gesamten Querschnittsbereich
	Integrierter, rücksetzbarer Zähler
	Einlegen der Litzen von oben und vorne
	Automatisch einstellende Klemmkraft
Tragegriff für wechselnde Arbeitsplätze	

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	50 Hz ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	150 VA
Schnittstellen	Ethernet
	USB-C

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-----------------------------	---

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,08 mm ² ... 10 mm ²
Abisolierlänge	2 mm ... 20 mm

Maße

Artikelabmessungen

Breite	155 mm
Höhe	257 mm
Länge	372 mm
Durchmesser Leitereinführöffnung	6 mm

Steckverbinder

Steckertyp	Steckgesicht Typ EF
------------	---------------------

E.FOX S 10 (EF) - Abisolierautomat



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554299>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130102
ECLASS-15.0	17130102

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

E.FOX S 10 (EF) - Abisolierautomat



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554299>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de