

# SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THR - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1552188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1552188>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, B-Kodierung, THR-Lötanschluss, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1552188
Verpackungseinheit	60 Stück
Mindestbestellmenge	60 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABQAIA
GTIN	4046356162050
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,81 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,882 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

# SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THR - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1552188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1552188>

## Technische Daten

### Hinweise

Bestellhinweis:	Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten
-----------------	--

### Montage

Montageart	Hinterwandmontage (M12 x 1, mit Flachmutter)
------------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	5
Geschirmt	nein
Kodierung	B
Gewindeart	M12

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

### Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
Material	Ni
Material Isolierkörper	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Dichtung	FKM / EPDM
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung $U_N$	60 V
Nennstrom $I_N$	4 A

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Anschlussart	THR-Lötanschluss
Kontaktart	Stift

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

Bauform Kopf	Stift
--------------	-------

# SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THR - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1552188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1552188>

Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Verriegelungsart Kopf	SPEEDCON
Kodierung	B

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)


# SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THR - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1552188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1552188>

## Zeichnungen

### Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Stiftseite

# SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THR - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1552188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1552188>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1552188>

 <b>UL Recognized</b> Zulassungs-ID: E118976-20100522		Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine					
		60 V	4 A	22	-

# SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THR - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1552188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1552188>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

### ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THR - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1552188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1552188>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	dd0fc37c-5362-4e9e-9f19-6ee34080a49e

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)