

CK4,0-ED-10,00ST AG 500 - Crimpkontakt



1556182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1556182>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Serie: HC-M-03, gedreht, Kontaktdurchmesser: 4 mm, Anschlussquerschnitt: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8...8, Material Kontakt: Cu-Legierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1556182
Verpackungseinheit	500 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AIE
GTIN	4067923035591
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,164 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,066 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für HC-M-02-, HC-M-03-, HC-M-03/04-, HC-M-04-, HC-Q02, HC-Q03-, HC-Q04- und HC-COM-Q4/2-Kontaktträger
Montagehinweis	Die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60352-2 bestimmt.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Crimpanschluss
--------------	----------------


Leiteranschluss

Abisolierlänge	15 mm (für Ader- $\varnothing \geq 4,3$ mm)
	18 mm (für Ader- $\varnothing \geq 6,4$ mm)
Anschlussquerschnitt	10 mm ² ... 10 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	8 ... 8

Materialangaben

Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Ag

Maße

Maßzeichnung	
Durchmesser (Kontakt Durchmesser)	4 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


CK4,0-ED-10,00ST AG 500 - Crimpkontakt



1556182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1556182>

Zeichnungen



Maßzeichnung

CK4,0-ED-10,00ST AG 500 - Crimpkontakt



1556182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1556182>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

CK4,0-ED-10,00ST AG 500 - Crimpkontakt



1556182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1556182>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de