

SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1558988>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherungsclip für die Stiftseite von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, für Rändel mit Durchmesser: 15 mm oder für Sechskant mit Schlüsselweite 14 mm, verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeug

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1558988
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1ZVX
GTIN	4046356299152
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,23 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,79 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	CN

SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip



1558988

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1558988>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherheitsverriegelung
------------	-------------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Verschraubung	TPE-U

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-40 °C ... 65 °C (Sicherungsclip)
	-40 °C ... 65 °C (bei Installation)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 105 °C

SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1558988>

Zeichnungen



Sicherungsclip montiert auf geradem M12-Steckverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)


SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1558988>



Maßzeichnung



Sicherungsclip montiert auf gewinkeltem M12-Steckverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)

SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip



1558988

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1558988>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,071 kg CO2e
---------	---------------