

SM-7EP1N8AQ004 - Durchführung Hinterwand



1605840

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605840>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Durchführung Hinterwand, gerade kurz, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 17 mm ... 21 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1605840
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRBGJ
GTIN	4046356255240
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	519,81 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	519,81 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SM-7EP1N8AQ004 - Durchführung Hinterwand



1605840

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605840>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte 4 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm separat bestellen
-----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Serie	SM
Anwendung	Leistung
Polzahl	8
Steckgesicht	4+3+PE
Geschirmt	ja
Kodierung	N
Gewindeart	M40

Materialangaben

Material Dichtung	FPM
Gehäusematerial	Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)
Isolierkörpermaterial	PA 6.6
Material Dicht- und O-Ring	FPM

Elektrische Eigenschaften

Kontakt: Kontaktgruppe 1

Kontaktdurchmesser	3,6 mm
Nennstrom I_N	70 A
Nennspannung U_N	630 V
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Kontakt: Kontaktgruppe 2

Kontaktdurchmesser	2 mm
Nennstrom I_N	30 A
Nennspannung U_N	250 V
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Crimpschluss
Kontaktart	Stift

SM-7EP1N8AQ004 - Durchführung Hinterwand



1605840

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605840>

Steckverbinder

Bauform	gerade kurz
---------	-------------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	17 mm ... 21 mm
--------------------------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Höhenlage	3000 m

SM-7EP1N8AQ004 - Durchführung Hinterwand


1605840

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605840>




Zeichnungen


Maßzeichnung



Maßzeichnung



Schemazeichnung



Polbild


SM-7EP1N8AQ004 - Durchführung Hinterwand



1605840

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605840>

Diagramm



Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de