

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Y-Verteiler



1572443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1572443>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Y-Verteiler, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A und Buchse gerade M8, Kodierung: A, parallel Verteiler

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1572443
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1GAB
GTIN	4046356410892
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,97 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,58 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

1572443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1572443>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Y-Verteiler
Polzahl	4
Anzahl der Kabelabgänge	2
Geschirmt	nein
Kodierung	A
Gewindeart	M8

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3


Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Nennspannung U_N	30 V AC
	30 V DC
Nennstrom I_N	4 A

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	22 mm
Höhe	10 mm
Länge	33,7 mm
Mittenabstand	12 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Y-Verteiler



1572443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1572443>

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade M8
Kodierungsart	A

Anschluss 2

Bauform	Buchse gerade M8
Kodierungsart	A

Anschluss 3

Bauform	Buchse gerade M8
Kodierungsart	A

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M8-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-104
Normbezeichnung	M8-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-104

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Y-Verteiler


1572443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1572443>




Zeichnungen

Maßzeichnung



M8 Y-Verteiler

Schemazeichnung




Polbild Stecker M8, 4-polig, Ansicht Stiftseite

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Y-Verteiler

1572443


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1572443>

Schemazeichnung



Polbild Buchse M8, 4-polig, Ansicht Buchsenseite

Schemazeichnung



Ausrichtung der Polbilder


SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Y-Verteiler

1572443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1572443>



Schaltplan



Kontaktbelegung des M8 Y-Verteilers

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Y-Verteiler



1572443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1572443>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP - Y-Verteiler



1572443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1572443>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	1,125 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de