

# HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelverschraubung

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584017>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Metall-Verschraubung für eine AS-Interface Flachleitung, Gewindeart M20



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1584017
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4046356131803
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,8 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelverschraubung

1584017


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584017>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Art der Verschraubung	M20
Hersteller	Jacob
Herstellerbezeichnung	50.620 M/ASI/1
Geschirmt	nein

### Maße

Maßzeichnung	
Länge	33,5 mm
Länge Anschlussgewinde	6 mm
Bohrlochdurchmesser	20,1 mm ... 20,2 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	22 mm
Schlüsselweite Stutzen	22 mm
Sechskant Eckmaß	24 mm
Gewindeart Anschlussseite	M20 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

### Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	7,5 Nm (Überwurfmutter)
	7,5 Nm (Stutzen)

### Materialangaben

Material Klemmkäfig	PA
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	TPE
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	für AS-Interface Flachleitung
Halogenfreiheit	nein

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

# HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelverschraubung



1584017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584017>

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-20 °C ... 100 °C

# HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelverschraubung


1584017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584017>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelverschraubung



1584017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584017>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584017>



**EAC-RoHS**

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

# HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelverschraubung



1584017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584017>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584017>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	024291ab-d4ba-454f-90a2-10d6ba024cdb

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)