

HC-B 10-ANDOCK - Andockrahmen

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586125>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Andockrahmen für Einschübe, für Kontakteinsätze der Bauform B10, mit 4 Flachkopfschrauben M5, Einschubausgleich x/y-Achse $\pm 1,5$ mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1586125
Verpackungseinheit	2 Stück
Mindestbestellmenge	2 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZB
GTIN	4046356345736
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	101,24 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	50 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-B 10-ANDOCK - Andockrahmen

1586125


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586125>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Andockrahmen
Bauform	B10
Anzahl der Modulplätze	3

Maße

Maßzeichnung	
Breite	55 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	25,8 mm

Materialangaben

Material	Edelstahl
----------	-----------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montagehinweis	Für Kontakteinsätze der Baureihen B10, DD42, BB18, K, M
----------------	---


HC-B 10-ANDOCK - Andockrahmen

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586125>

Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßbild


HC-B 10-ANDOCK - Andockrahmen

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586125>



Montageausschnitt



max. Abstandsmaß der beiden Andockrahmen (bei Standardkontakten 25,8 mm; bei LWL-Kontakten 27 mm; bei Pneumatikkontakten 26,5 mm)

HC-B 10-ANDOCK - Andockrahmen



1586125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586125>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 10-ANDOCK - Andockrahmen



1586125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586125>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de