

UM108-A/U73 L12,2CM S1866 - Abdeckhaube



1588275

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1588275>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Breite: 73 mm, Länge: 122 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

Ihre Vorteile

- Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
- Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
- Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
- Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1588275
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDBZ
GTIN	4067923146105
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	69,16 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	69,16 g
Zolltarifnummer	39169090
Ursprungsland	DE

UM108-A/U73 L12,2CM S1866 - Abdeckhaube



1588275

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1588275>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuseabdeckung
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM
Produktfamilie	UM108
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Breite	73 mm
Länge	122 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	transparent
Material	PC
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

UM108-A/U73 L12,2CM S1866 - Abdeckhaube



1588275

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1588275>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--