

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - LWL-Steckverbinder



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608032>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1608032
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNOBA
GTIN	4046356131704
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	73,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	72 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	DE

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - LWL-Steckverbinder



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608032>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datensteckverbinder (kabelseitig)
Bauform	SC-RJ
Polzahl	2
Steckgesicht	SCRJ
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Dämpfung	≤ 1,5 dB (Einfügedämpfung)
Übertragungsmedium	LWL
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	MM

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Push-Pull
--------------	-----------

Maße

Breite	22 mm
Höhe	30 mm
Länge	62,5 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Ferrule	Kupferlegierung
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Kabeldichtung	TPE
Material O-Ring	NBR

Kabel / Leitung

Leitungstyp	Kunststofffaser
-------------	-----------------

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - LWL-Steckverbinder



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608032>

Leitungsaußendurchmesser	6,5 mm ... 9,5 mm
Aderdurchmesser	2,2 mm
Einzeladern, Durchmesser	2,2 mm
Ölbeständigkeit	ja
Flammwidrigkeit	ja

LWL-Leitung

Anzahl der Fasern	2
Faser	980/1000 µm
Faserart	POF

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Kennwerte

Dämpfung	≤ 1,5 dB (Einfügedämpfung)
----------	----------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	0 °C ... 50 °C
Ölbeständigkeit	ja

Normen und Bestimmungen

Flammwidrigkeit	ja
Ölbeständigkeit	ja
Normen/Bestimmungen	IEC PAS 61076-3-117


VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - LWL- Steckverbinder

1608032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608032>

Zeichnungen

Schemazeichnung



VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - LWL-Steckverbinder



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608032>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608032>



UL Listed

Zulassungs-ID: E308814-20070105

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - LWL-Steckverbinder



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608032>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - LWL-Steckverbinder



1608032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608032>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de