

RF-16S1N8A8003 - Kabelsteckverbinder



1613726

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613726>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 13,2 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1613726
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAGA
GTIN	4046356401852
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	92,12 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	92,12 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RF-16S1N8A8003 - Kabelsteckverbinder



1613726

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613726>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
-----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (kabelseitig)
Serie	RF
Anwendung	Feedback, Signal
	Signal
Polzahl	16
Steckgesicht	16
Geschirmt	ja
Kodierung	N
Gewindeart	M23

Materialangaben

Material Dichtung	FPM
Material Gehäuse	Metall
Gehäusematerial	Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)
Isolierkörpermaterial	PA 6.6
Material Dicht- und O-Ring	FPM

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Crimpanschluss
--------------	----------------

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Kontaktdurchmesser	1 mm
Nennspannung U_N	48 V AC
	74 V DC
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Steckverbinder

Bauform	gerade
Drehsinn	Standard

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	9 mm ... 13,2 mm
--------------------------	------------------

RF-16S1N8A8003 - Kabelsteckverbinder



1613726

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613726>


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Höhenlage	2000 m

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung



RF-16S1N8A8003 - Kabelsteckverbinder



1613726

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613726>

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121413
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--