

ST-E2015151 - Flachmutter

1613831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613831>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Flachmutter, für Gewinde M18 x 0,75, Serie: ST, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1613831
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRACU
GTIN	4046356402606
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,82 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,36 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

ST-E2015151 - Flachmutter

1613831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613831>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter
Serie	ST
Gewindeart	M18

Maße

Schlüsselweite Kontermutter	20 mm
Gewindeart Anschlussseite	M18 x 0,75
Gewindesteigung	0,75 mm

Materialangaben

Material (Mutter)	CuZn/Ni
-------------------	---------

ST-E2015151 - Flachmutter

1613831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1613831>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	6ea0dab6-652e-47b2-9d9d-3d08e23e61a1