

# HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Gehäuse



1604835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604835>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HEAVYCON Sockelgehäuse B24, mit Querbügel, Höhe 67 mm, mit Stutzen 1xM25



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1604835
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4017918881511
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	413,83 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	413,83 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Gehäuse

1604835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604835>

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-----------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Sockelgehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B24
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M25
Geschirmt	nein
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	ohne

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	57 mm
Höhe	67 mm
Länge	144 mm

### Materialangaben

Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Verriegelungsbügel	Edelstahl, Griffteil: PA

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M25
Verriegelungstyp	Bügel

### Montage

Montagehinweis	für Halb- und Vollverschraubungen
----------------	-----------------------------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

# HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Gehäuse



1604835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604835>

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 125 °C

# HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Gehäuse


1604835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604835>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Gehäuse



1604835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604835>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

# HC-B 24-SMQ-67/O1M25 - Gehäuse



1604835

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604835>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)