

# SF-7QP2000 - Crimpkontakt

1605639

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605639>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Anschlussquerschnitt: 1 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241953

## Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1605639             |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück            |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück            |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | ABREAG              |
| GTIN                                     | 4046356182270       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,976 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,88 g              |
| Zolltarifnummer                          | 85366990            |
| Ursprungsland                            | DE                  |

# SF-7QP2000 - Crimpkontakt

1605639

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605639>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Kontakttyp | gedreht      |

### Anschlussdaten

#### Anschluss technik

|              |                |
|--------------|----------------|
| Kontaktart   | Stift          |
| Anschlussart | Crimpanschluss |

#### Leiteranschluss

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Anschlussquerschnitt | 1 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|-------------------------------------------|

### Materialangaben

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Material Kontakt                                           | CuZn |
| Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht) | Ni   |
| Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)     | Au   |

### Maße

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Durchmesser ( Kontaktdurchmesser) | 2 mm |
|-----------------------------------|------|

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |     |
|-------------|-----|
| Steckzyklen | 100 |
|-------------|-----|

# SF-7QP2000 - Crimpkontakt

1605639

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605639>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# SF-7QP2000 - Crimpkontakt

1605639

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605639>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | cf0457e2-a38d-47f3-b0b8-8a639eb67abb |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)