

RC-12S1NA20000 - Kontakteinsatz



1607008

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607008>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatz, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Einlötanschluss, Serie: RC, TU, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1607008
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFU
GTIN	4046356225526
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,18 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-12S1NA20000 - Kontakteinsatz



1607008

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607008>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Serie	RC
	TU
Anwendung	Signal
Polzahl	12
Steckgesicht	12
Kodierung	N
Gewindeart	M23

Elektrische Eigenschaften

Kontakt: Kontaktgruppe 1

Kontaktdurchmesser	1 mm
Nennstrom I_N	8 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Nennspannung U_N	48 V AC
	74 V DC
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Anschlussdaten

Anschlussart	Einlötlanschluss
--------------	------------------

Materialangaben

Material Isolierkörper	PBT
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au

Steckverbinder


Drehsinn	Standard
----------	----------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten


Steckzyklen	50
-------------	----

Zeichnungen



Maßzeichnung

Schemazeichnung



Polbild


RC-12S1NA20000 - Kontakteinsatz

1607008

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607008>



Bohrplan/Lötpadgeometrie



RC-12S1NA20000 - Kontakteinsatz



1607008

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607008>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	a13946a0-1722-4ea8-bdf4-b371cf43d6e6