

SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



M40, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: SB, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 4+4+4+PE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, Kodierung: CAT5, Kodierung 1, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Ihre Vorteile

- Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
- CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s
- Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
- Mechanische Kodierungen verhindern zuverlässig ein Fehlstecken
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
- Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1623365
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRCEM
GTIN	4055626194868
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	606,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	528,129 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder

Vorderwand



1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 3,6 mm, separat bestellen
-----------------	---

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis	WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. • WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. • WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. • Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. • Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. • Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. • Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). • Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. • Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden • Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: - o Auf dem Produkt - o Auf dem Verpackungsetikett - o In der mitgelieferten Dokumentation - o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt • Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug • Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten. • Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer
--------------------	---

SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

	Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden
	• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand.
	• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt.
	• Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren.
	• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
------------	-----------------------------------

Steckverbinder

Isolierkörper

Kodierung	CAT5, Kodierung 1
Anschlussart	Crimpschluss
Kontaktausführung	Buchse
Anwendung	Hybrid
Polzahl	13
Drehsinn	Standard
Steckgesicht	4+4+4+PE
Anzahl Kontakt (Grp 1 - Leistungskontakte oder nur eine Kontaktart)	5
Durchmesser Kontakt (Grp 1 - Leistungskontakte oder nur eine Kontaktart)	3,6 mm
Litzenquerschnitt min. Kontakt (Grp 1 - Leistungskontakte oder nur eine Kontaktart)	1 mm ²
Litzenquerschnitt max. Kontakt (Grp 1 - Leistungskontakte oder nur eine Kontaktart)	10 mm ²
Bemessungsstrom Kontakt (Grp 1 - Leistungskontakte oder nur eine Kontaktart)	70 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Grp 1 - Leistungskontakte oder nur eine Kontaktart)	630 V AC
	850 V DC
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anzahl Kontakt (Kontaktgruppe 3)	4
Durchmesser Kontakt (Kontaktgruppe 3)	0,8 mm
Litzenquerschnitt min. Kontakt (Kontaktgruppe 3)	0,08 mm ²
Litzenquerschnitt max. Kontakt (Kontaktgruppe 3)	0,5 mm ²
Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 3)	bei max. Anschlussquerschnitt

SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 3)	50 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anzahl Kontakt	4
Durchmesser Kontakt	1 mm
Litzenquerschnitt min. Kontakt	0,06 mm ²
Litzenquerschnitt max. Kontakt	1,5 mm ²
Nennstrom je Signalkontakt	bei max. Anschlussquerschnitt
Bemessungsspannung Kontakt	500 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Gehäuse

Ausführung	Flanschgehäuse
Gewindeart	M40
Bauform	gewinkelt drehbar
Verriegelungsart	für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung
Pg-Verschraubung	ohne
Montageart	Vorderwandmontage/Vierkantflansch (4x Ø 4,4 mm)
Material Gehäuse	Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)
Material Verschraubung	CuZn
Schutzart (gesteckt)	IP68/IP69K
Dichtung zum Gerät	O-Ring axial

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C (siehe Derating-Kurve)
-------------------------------	--


SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Zeichnungen

Maßzeichnung




Einbaumaße

SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Maßzeichnung




Einbaumaße

1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Schemazeichnung




Polbild Buchse CAT5, Kodierung 1

SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>




Polbild Buchse CAT5, Kodierung 1

SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1623365


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Diagramm



I = Stromstärke, ϑ = Umgebungstemperatur, Leistungskontakte A-C: 3x bis 70 A, Signalkontakte: 4x 2 A konstant, Datenkontakte: unbelastet

Diagramm



SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E468743-20170914				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	35 A	8	-
Signal	500 V	4 A	16	-
Data	30 V	1 A	22	-

 cUL Recognized Zulassungs-ID: E153698-20190718				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	28 A	10	-
Signal	500 V	4 A	1,5	-
Data	50 V	1 A	0,34	-

 UL Recognized Zulassungs-ID: E153698-20190718				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	70 A	10	-
Signal	500 V	4 A	1,5	-
Data	50 V	1 A	0,34	-

SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB-8ESCA8AA700S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1623365

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623365>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	0403223f-aa53-4cd7-876d-aa1040c99b92

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de