

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect, GB/T, Ladesteckerhalterung, Zubehör, Vorderwandmontage, Parkposition mit Taster (Öffner) zum Erkennen des Steckzustands., Gehäuse: schwarz, für Fahrzeug-Ladestecker an Ladestationen (EVSE), GB/T 20234.3

Produktbeschreibung

Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1623497
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	Q1 - Elektromobilität
Produktschlüssel	XWBAJG
GTIN	4055626193878
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	131,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	165 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Ladesteckerhalterung
Produktfamilie	CHARX connect
Anwendung	für Fahrzeug-Ladestecker an Ladestationen (EVSE)
Ladestandard	GB/T
Lademodus	Mode 4
Kundenvariationen	Auf Anfrage

Maße

Breite	91 mm
Höhe	91 mm
Tiefe	68,75 mm
Maßzeichnung	
Bohrmaße	72 mm x 72 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 ()

Mechanische Eigenschaften

Fixierung	Mit Betätigungshebel
Erkennung	Parkposition mit Taster (Öffner) zum Erkennen des Steckzustands.
Entnahme	Hebelbetätigung und Ziehen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP54 (gesteckt)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen und Bestimmungen

Normen	
Normen/Bestimmungen	GB/T 20234.3

Montage

EV-GBDC-PARK-SW - Ladesteckerhalterung




1623497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623497>

Montageart Ladesteckerhalterung	Vorderwandmontage (Frontneigung möglich 0° ... 45°)
Durchmesser Befestigungsbohrung	7,00 mm

Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

1623497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623497>

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Lochbild

1623497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623497>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--