

ENLAR-M-KV-M25/M32 - Erweiterungsadapter



1647679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647679>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Erweiterungsadapter, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring



Produktbeschreibung

Erweitert von M25 auf M32

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1647679
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4017918947088
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,63 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,7 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

ENLAR-M-KV-M25/M32 - Erweiterungsadapter



1647679


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647679>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Erweiterungsadapter
------------	---------------------

Maße

Maßzeichnung	
Länge	21 mm
Länge Anschlussgewinde	6,5 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	14,5 mm
Durchmesser	25 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	25 mm
Sechskant Eckmaß	34 mm
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindeart Dichtungsseite	M32

Materialangaben

Material	Messing, vernickelt
Material Dichtung O-Ring	NBR

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	20 mm
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP65 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Montagehinweis	mit entsprechender Verschraubung: IP68
----------------	--

ENLAR-M-KV-M25/M32 - Erweiterungsadapter


1647679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647679>



Zeichnungen

Maßzeichnung



ENLAR-M-KV-M25/M32 - Erweiterungsadapter



1647679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647679>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	cf76fbee-a981-4975-9661-fad13641f423