

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652664>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Gender-Changer, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC



## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1652664             |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück            |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | ABNCAB              |
| GTIN                                     | 4017918952822       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,59 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,79 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85366990            |
| Ursprungsland                            | DE                  |

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652664>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |                |
|--------------|----------------|
| Produkttyp   | Kontakteinsatz |
| Bauform      | D-SUB          |
| Sensorart    | Universal      |
| Polzahl      | 15             |
| Steckgesicht | D-SUB          |
| Geschirmt    | nein           |
| Kabelabgang  | gerade         |

### Isolationseigenschaften

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 2   |

### Elektrische Eigenschaften

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Bemessungsspannung (III/3) | 125 V  |
| Bemessungsstoßspannung     | 1 kV   |
| Bemessungsstrom            | 5 A    |
| Übertragungsmedium         | Kupfer |
| Leistungsübertragung       | Power  |

### Anschlussdaten

|              |          |
|--------------|----------|
| Anschlussart | Kupplung |
|--------------|----------|

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 17,8 mm  |
| Höhe   | 39,26 mm |
| Länge  | 12,55 mm |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |
| Material Gehäuse               | Metall          |
| Material Gehäuseoberfläche     | metallisiert    |
| Material Kontakt               | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche     | Gold            |
| Material Kontaktträger         | Polyester GF    |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | ≥ 200 |
|-------------|-------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652664>

## Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP20              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 125 °C |

## Montage

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Gewinde |
|------------|---------|

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652664>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652664>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)