

# VS-SI-SD-USA - Steckdoseneinsatz



1656521

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656521>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzkontaktsteckdose, Kunststoff, für USA



## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1656521             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7EBX              |
| GTIN                                     | 4046356029896       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 81,2 g              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 78,4 g              |
| Zolltarifnummer                          | 85366990            |
| Ursprungsland                            | HU                  |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|               |           |
|---------------|-----------|
| Produkttyp    | Steckdose |
| Länderkennung | USA       |

### Elektrische Eigenschaften

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Bemessungsspannung (III/3) | 125 V |
| Bemessungsstrom            | 15 A  |

### Anschlussdaten

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Anschlussart | Flachsteckanschluss |
|--------------|---------------------|

### Materialangaben

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Material Gehäuse               | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart                     | IP20             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |

### Montage

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Montagehinweis | passend für alle Einbaurahmen |
|----------------|-------------------------------|

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Steckdoseneinsatz

# VS-SI-SD-USA - Steckdoseneinsatz



1656521

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656521>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656521>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.A\*30.B.01102

1656521

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656521>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27144021 |
| ECLASS-13.0 | 27144021 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000450 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1656521

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656521>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 21b5278b-8a08-4d42-b9bb-505a1e63bfa0 |

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,862 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
 Flachsmarktstraße 8  
 D-32825 Blomberg  
 +49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)