

CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663608>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16, Material Kontakt: Cu-Legierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1663608
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AID
GTIN	4017918123413
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,29 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,323 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Produktfamilie	für HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B.., HC-BB..., HC-BBB... und HC-HV-Kontaktträger
Montagehinweis	Die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60352-2 bestimmt.
Montagehinweis	<p>Hinweis zur Crimpanschlusstechnik:</p> <p>Nur für flexible Adern. Die angegebenen Leiterquerschnitte beziehen sich auf den Nennquerschnitt der eingesetzten Leitung.</p> <p>Der Anschlussraum der Crimpanschlusstechnik ist für feindrähtige Leitungen gemäß VDE 0295 Klasse 5 ausgelegt. Abweichende Leitungsaufbauten (z. B. Klasse 1,2 und 6 oder AWG-Leitungen) sind vor Einsatz zu prüfen.</p>

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
HC-COM	
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschluss technik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

Leiteranschluss

Abisolierlänge	7,5 mm (9,5 mm bei HC-M-HV...)
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	16 ... 16

Materialangaben

Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Ag


CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663608>

Maße

Maßzeichnung	
Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	2,5 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom	16 A (Derating des verwendeten Kontakteinsatzes berücksichtigen. Der Bemessungsstrom entspricht dem maximal möglichen Anschlussquerschnitt)
-----------------	---

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt




1663608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663608>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663608>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663608>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663608>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663608>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,03 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de