

# SAC-3P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel



1668014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1668014>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m

## Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1668014                 |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel                         | AF1CBA                  |
| Katalogseite                             | Seite 188 (C-2-2019)    |
| GTIN                                     | 4017918136727           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 41,4 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 38,8 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 85444290                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Produkttyp              | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung               | Standard            |
| Polzahl                 | 3                   |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                   |
| Geschirmt               | nein                |
| Kodierung               | A                   |

### Isolationseigenschaften

|                        |    |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad     | 3  |

### Materialangaben

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                                         |
| Material Dichtung              | NBR                                        |
| Material Griffkörper           | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt               | CuSn                                       |
| Material Kontaktoberfläche     | Ni/Au                                      |
| Material Kontaktträger         | TPU GF                                     |
| Material Verschraubung         | Zinkdruckguss, vernickelt                  |

### Elektrische Eigenschaften

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung $U_N$   | 250 V AC |
|                      | 250 V DC |
| Nennstrom $I_N$      | 4 A      |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | ≥ 100 |
|-------------|-------|

### Signalisierung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Statusanzeige           | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
|------------------|-----------------------------|

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

# SAC-3P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel



1668014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1668014>

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bauform       | Stecker gerade M12 |
| Polzahl       | 3                  |
| Kodierungsart | A                  |

## Anschluss 2

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Bauform | freies Leitungsende |
|---------|---------------------|

## Kabel / Leitung

|               |       |
|---------------|-------|
| Leitungslänge | 1,5 m |
|---------------|-------|

## PUR halogenfrei schwarz [PUR]

|                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                             |                                   |
| Leitungsgewicht                          | 23 kg/km                                                                                                             |
| UL AWM Style                             | 20549                                                                                                                |
| Polzahl                                  | 3                                                                                                                    |
| Geschirmt                                | nein                                                                                                                 |
| Leitungstyp                              | PUR halogenfrei schwarz [PUR]                                                                                        |
| Leiteraufbau Signalleitung               | 42x 0,10 mm                                                                                                          |
| AWG Signalleitung                        | 22                                                                                                                   |
| Leitungsquerschnitt                      | 3x 0,34 mm <sup>2</sup> (Signalleitung)                                                                              |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung     | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung)                                                                                     |
| Leitungsaußendurchmesser                 | 3,85 mm ±0,15 mm                                                                                                     |
| Außenmantel, Material                    | PUR                                                                                                                  |
| Außenmantel, Farbe                       | schwarzgrau RAL 7021                                                                                                 |
| Material Leiter                          | blanke Cu-Litze                                                                                                      |
| Material Aderisolation                   | PP                                                                                                                   |
| Einzelader, Farbe                        | braun, blau, schwarz                                                                                                 |
| Wandstärke Isolierung                    | ≥ 0,21 mm (Aderisolation)<br>ca. 0,50 mm (Außenmantel)                                                               |
| Gesamtverseilung                         | 3 Adern längsverseilt                                                                                                |
| Leiterwiderstand max.                    | max. 58 Ω/km (bei 20 °C)                                                                                             |
| Isolationswiderstand                     | ≥ 100 GΩ*km (bei 20 °C)                                                                                              |
| Nennspannung Kabel                       | ≤ 300 V                                                                                                              |
| Prüfspannung                             | ≥ 3000 V                                                                                                             |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt      | 19 mm                                                                                                                |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 38 mm                                                                                                                |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen)        | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 38 mm,<br>Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: |

# SAC-3P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel



1668014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1668014>

|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s <sup>2</sup>                                                              |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: $\pm 180^\circ/\text{m}$ , Torsionszyklen: $\geq 2000000$ , Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit                    | nach DIN VDE 0472 Teil 815                                                                              |
| Flammwidrigkeit                    | nach UL 758/1581 FT2                                                                                    |
| Ölbeständigkeit                    | DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                 |
| Sonstige Beständigkeit             | nach DIN EN 60811-2-1                                                                                   |
| Besondere Eigenschaften            | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel                                                       |
|                                    | hydrolyse- und mikrobebeständig                                                                         |
|                                    | bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A)                                                         |
|                                    | schleppkettentauglich                                                                                   |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)      | silikonfrei                                                                                             |
|                                    | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen                                                             |
|                                    | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)                                                               |
|                                    | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)                                                          |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Schutzart                                      | IP65                              |
|                                                | IP67                              |
|                                                | IP68                              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |

## Normen und Bestimmungen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Normbezeichnung     | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101    |


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M12 x 1, gerade, geschirmt

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 3-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

## Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Steckers

# SAC-3P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel



1668014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1668014>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1668014>



### UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 221474

|  | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|  | 300 V              | 4 A             | -               | -                         |



### cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 221474

|  | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|  | 300 V              | 4 A             | -               | -                         |



### EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-3P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel



1668014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1668014>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,486 kg CO2e |
|---------|---------------|