

HC-M-BS-M20 - Verschlusschraube

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645846>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Verschlusschraube, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 1645846 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7DZX |
| GTIN | 4017918951092 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,708 g |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| Ursprungsland | DE |

HC-M-BS-M20 - Verschlusschraube

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645846>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------------|
| Produkttyp | Verschlusschraube |
|------------|-------------------|

Anschlussdaten

| | |
|------------------|------|
| Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
|------------------|------|

Maße

| | |
|-------------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Länge | 9 mm |
| Länge Anschlussgewinde | 6 mm |
| Länge ohne Anschlussgewinde | 3 mm |
| Durchmesser | 20 mm |
| Durchmesser Anschlussgewinde | 20 mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 22 mm |
| Sechskant Eckmaß | 24 mm |
| Gewindeart Anschlussseite | M20 x 1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |

Materialangaben

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Material Dichtung O-Ring | NBR |
| Material Gehäuseoberfläche | Ni |
| Material Verschraubung | Messing, vernickelt |

Kabel / Leitung

| | |
|-----------------|------|
| Halogenfreiheit | nein |
|-----------------|------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart | IP68 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |


HC-M-BS-M20 - Verschlusschraube

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645846>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-M-BS-M20 - Verschlusschraube



1645846

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645846>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 23111190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

HC-M-BS-M20 - Verschlusschraube



1645846

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645846>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3e3a4946-cc6a-49b3-ba17-ed88029a89a7 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de