

HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung



1646010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646010>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser : 19 - 27 mm, SW 43, Verschraubung: M32

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1646010
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4017918941253
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	136,42 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	120,5 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung

1646010


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646010>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	Jacob
Herstellerbezeichnung	50.625/40 M
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Länge	41 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Bohrlochdurchmesser	32,1 mm ... 32,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	43 mm
Schlüsselweite Stutzen	43 mm
Sechskant Eckmaß	46 mm
Gewindeart Anschlussseite	M32 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	15 Nm (Überwurfmutter)
	15 Nm (Stutzen)

Materialangaben

Material Klemmkäfig	PA
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	CR/NBR
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	19 mm ... 27 mm
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (bis 5 bar)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C

HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung


1646010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646010>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung



1646010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646010>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646010>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	1acbe592-5aa9-41ac-877e-f97886f69519

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de