


VS-PP-F-SCRJ - Tragschienenadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658121>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Patch-Panel, SC-RJ, Tragschienenmontage, IP20, 1 Steckplatz, Buchse/Buchse, verwendbar Glas-, Multimode-, PCF- und Polymerfaser

Produktbeschreibung

Freenet-System

Ihre Vorteile

- Kompakte Bauform
- Tragschienenmontage
- Individuelles Beschriftungsfeld
- Für alle Faserarten verwendbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1658121
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNGAB
GTIN	4046356149167
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48,3 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	CH

VS-PP-F-SCRJ - Tragschienenadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658121>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Gehäuseart	Tragschienenadapter
Bauform	SCRJ
Polzahl	2
Steckgesicht	SCRJ gemäß DIN EN 50377-6-1
Anzahl der Steckplätze	1

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	LWL
--------------------	-----

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Kupplung
--------------	----------

Maße

Breite	26,8 mm
Höhe	71 mm
Länge	81,4 mm

Mechanische Kennwerte

Durchmesser Ferrule	2,50 mm
---------------------	---------

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Ferrule	Zirkonia-Keramik
Material Gehäuse	PC-GF
Material Schutzdeckel	PC

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4,5 mm ... 9 mm
--------------------------	-----------------

LWL-Leitung

Faserart	GOF, PCF, POF
----------	---------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

VS-PP-F-SCRJ - Tragschienenadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658121>

Schutzart	IP20
	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

VS-PP-F-SCRJ - Tragschienenadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658121>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-PP-F-SCRJ - Tragschienenadapter



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658121>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de